


Données techniques

HK1010FM

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	10 mm
D - Diamètre Extérieur	14 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	10 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR7X10X10.5
Masse	0,004 kg

PERFORMANCE PRODUIT



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	4500000 mN
C0r - Capacité charge statique	5100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	96000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	144000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

