



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Répartition de la lumière

Indice de protection

Classe de protection

Tête du luminaire

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Dimension

Longueur partie éclairante

diamètre extérieur

Paroi

1 x lampe fluorescente T26 36W/640 G13

Température de couleur blanc neutre

ballast électronique

Indice d'efficacité énergétique (IEE) : A2

220-240V ; 50-60Hz

env. 36 W

directe

IP 67

I

acrylique , transparent,

env. 3.7 kg

Boîte de jonction

160 BU/3

collier de fixation (accessoire)

A=1724 mm

D=1200 mm

70 mm

C avec presse-étoupe



160 BU/3

Puissances lumineuses

Commentaire: d=100cm

Em: 410 lx
E_{max}: 490 lx
E_{min}: 303 lx

