

Fiche technique

PPC1001G

Poteau ABS monobloc base lestée - gris

Poteau de balisage monobloc premium permettant de délimiter un accès facilement de manière temporaire ou permanente. Fabriqué en ABS et polypropylène. Base lestée avec du béton. Possède deux anneaux l'un à trous et l'autre à crochet pour accrocher des chaînes dans 4 directions possibles et une tête filetée pour accrocher des panneaux d'information. Disponible en plusieurs couleurs. Les chaînes et panneaux d'information sont livrés séparément.



Code douanier	3926909790
EAN	3321369958007

Couleur : Gris/Noir

Matière : ABS

Matière secondaire : Polypropylène

Caractéristiques :

- Poteau de balisage premium permettant de délimiter un accès facilement de manière temporaire ou permanente.
- Poteau monobloc.
- Base lestée avec du béton.
- 2 anneaux l'un à trous et l'autre à crochet.
- 1 tête filetée.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre base (mm)	Poids net (kg)
280	950	280 x 280	5,50

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com