



Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	XS
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Installazione centralino	Ad incasso

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 648 mm Integrato: 618 mm
Altezza	Totale: 660 mm Integrato: 630 mm
Profondità	Totale : 129 mm Integrato : 86 mm
Profondità interna	80 mm
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero di file orizzontali	3
Numero totale di moduli (18 mm)	72
Passo 9 mm	144
Classe di isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione 3 Proteggi etichette 3 Morsettiera 1 Strisce di identificazione circuiti 1 Porta 1 Guida DIN 3 Telaio per fissaggio cavi 4 Piastra posteriore 1
Tipo di piastra frontale	Modulare
Tipo di porta	Trasparente
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	90 W
Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Piastre rimovibili
Numero di morsettiera	1 Terra con 24 uscenti
Partenze blocco distribuzione	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² per Terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (Terra) , 3 6...25 mm ² Push-in (Terra) , 21 1,5...4 mm ² (flessibile) Push-in (Terra) , 21 6 mm ² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave

Materiale contenitore	Parte posteriore: Termoplastica e lamiera Contenitore: Tecnoplastica Piastra frontale: Tecnoplastica Porta: vetro
Peso netto	14,81 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: trasparente
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza al fuoco	Piastra posteriore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11 Contenitore: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 750 °C
Grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Norme di riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Marchi qualità	IMQ

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio