


UMK- EC56/56-XOR - 端子模块

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端子模块， 连接 1: 螺钉连接， 连接 2: EDAC / ELCO针式连接器 1x 56-位置 (ELCO针式连接器型号8016/EDAC针式连接器型号516，右侧)

商业数据

订货号	2975900
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2186
产品关键代码	DK2186
目录页面	页码560 (C-5-2019)
GTIN	4017918089191
单件重量 (含包装)	330.5 g
单件重量 (不含包装)	278.06 g
原产地	DE

UMK- EC56/56-XOR - 端子模块

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE
位数	56

绝缘特性: 电气间隙和爬电距离

绝缘	功能性绝缘
过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	125 V AC/DC
允许的最大电流	1.5 A (每路径)
允许的最大总电流	28 A (56个分支, 每个分支0.5A)

电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.5 kV

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	EDAC / ELCO针式连接器
编码	1-1
连接量	1
位数	56
注意事项	ELCO针式连接器型号8016/EDAC针式连接器型号516, 右侧

信号处理

状态显示	否
------	---

尺寸

产品尺寸

宽度	157.25 mm
----	-----------

UMK- EC56/56-XOR - 端子模块



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>

高度	77 mm
深度	57.37 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP00
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

电气间隙和爬电距离	
标准/规程	EN 60664-1

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

说明

操作注意事项	确保设备的电源电压具备共同参考电位。
操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。


UMK- EC56/56-XOR - 端子模块

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>



图纸



UMK- EC56/56-XOR - 端子模块

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>



接线图

Terminal	Pin strip
Z	Z
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	j
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE
48	FF
49	HH
50	JJ
51	KK
52	LL
53	MM
54	NN
Y	Y (Shield)

UMK- EC56/56-XOR - 端子模块



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>

EAC

认证ID: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- EC56/56-XOR - 端子模块



2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- EC56/56-XOR - 端子模块

2975900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2975900>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn