



Fuse-link, high speed, 20 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Catalog No. **20CT**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	20
Nominell spenning			AC 690 V DC 500 V
Konstruksjonsstørrelse			BS88
Størrelse			9 x 75 mm
Brukskategori			aR
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, strømomformere/likerettere og startere for redusert spenning
Standard/Godkjennelse			BS
Form			fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations			BS88-4 IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (eci@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
DIN-størrelse			Andre
Merkestrøm		Amp	20
Merkespenning		Volt	690
Spenningstype			AC/DC
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	200
Utnyttelsesgrad			Andre
Type sikringstatusindikator			Uten
Isolerte metallgrephåndtak			Nei

Eiendeler (linker)

Samsvarserklæring

00003218