

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 - 双插位



1263628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1263628>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双插位，采用垂直布局时，集成的剩余电流装置（GFCI A级），针式连接器样式类型AB 15A，接线方式: 螺钉连接，颜色: 灰色，标称工作电压: 125 V AC (60 Hz)，额定电流: 15 A，DIN导轨或直接安装，标准/规格: UL 508A，国家标识: 美国

商业数据

订货号	1263628
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7613
产品关键代码	BE7613
GTIN	4063151375386
单件重量（含包装）	286.6 g
单件重量（不含包装）	286 g
原产地	PL

技术数据

说明

概述	集成剩余电流装置（GFCI A级）
----	-------------------

产品属性

产品类型	插座
国家ID	美国
响应时间	25 ms (6 mA)


连接数据

螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	8 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（具有相同横截面的2根导线，带TWIN套管和塑料套管）	0.2 mm² ... 4 mm²
标称电流	15 A
额定电压	125 V AC (60 Hz)

信号处理

状态显示	是
------	---

尺寸

尺寸图	
宽度	54 mm
高度	137 mm
深度	62.3 mm
NS 35/7,5深度	63 mm
NS 35/15深度	70.5 mm

孔径	4.4 mm
----	--------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型AB 15A
------	-----------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)

标准和规范


标准	
标准/规程	UL 508A

安装


安装类型	DIN导轨或直接安装
------	------------

图纸

尺寸图



电路图



EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 - 双插位



1263628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1263628>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1263628>

 cULus认证 认证ID: E255026				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	120 V	15 A	24 - 12	-

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	120 V	15 A	24 - 12	-

 EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--	--	--	--	--

1263628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1263628>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121406
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(a), 7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	edbe38d9-89c8-46dc-9510-21a957451da5