

产品特性

Easy TeSys Control Relay 控制继电器 - 2NO
+2NC ≤ 690 V, 控制电路电压 110V 50Hz



产品系列	Easy TeSys
产品系列	Easy TeSys Control Relay
产品类型	控制继电器
产品短名	CAN
接触器应用领域	控制回路
颜色	灰色 (RAL 7011)

使用类别	AC-14 AC-15
回路触点类型	2 NO + 2 NC
额定工作电压 [Ue]	<= 690 V AC
控制回路特性	AC当50 Hz
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 <=40 °C)
额定接通能力 [Irms]	140 A 在...上 690 V AC 符合 IEC 60947-5-1
额定短时耐受电流 [Icw]	120 A 可持续500 ms 140 A 可持续100 ms
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG 当运行电压<=690 V 符合 IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-5-1
安装方式	底板安装 导轨安装
接线能力	螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子
Recommended tightening torque	1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
控制电压限额	线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 50 Hz 线圈释放: 0.3...0.6 Uc
动作时间	4...19 ms 线圈得电和NC触点打开 12...22 ms 线圈得电和NO触点闭合 4...12 ms 线圈失电及NC触点打开 6...17 ms 线圈失电及NO触点闭合
机械寿命	10 Mcycles
最大操作频率	180 次/分钟
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	70 VA 50 Hz (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	8 VA 50 Hz (at 20 °C)
最小开关电压	17 V
最小开关电流 [Imin]	5 mA
不重迭时间	1.5 Ms 得电 NC及NO触点之间 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间
绝缘电阻	> 10 MΩ

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的正常描述和或技术特性。用户或经销商有义务对其及子公司就错误或产品文档所使用或用于确定产品适用性或可靠性。本文档中所含信息不构成任何责任、评估和测试。

抗冲击、震动性能	抗冲击性能 控制继电器打开: 7 gn (11ms) 抗冲击性能 控制继电器闭合: 10 gn (11ms) 抗震性能 控制继电器打开: 1.5 gn (5...300 Hz) 抗震性能 控制继电器闭合: 3 gn (5...300 Hz)
高度	74 mm
宽度	45 mm
深度	80 mm
净重	0.28 kg

环境

符合标准	GB 14048 VDE 0660 IEC 60947-5-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068
运行温度	-20...70 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.118 cm
Package 1 Width	7.662 cm
Package 1 Length	8.665 cm
Package 1 Weight	296.0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	15.0 cm
Package 2 Weight	10.706 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	576
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	170.996 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合  欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 产品环境文件
流通资料	 产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。





