

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，4-位置，PUR，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12 SPEEDCON，编码：A，与 自由出线，电缆长度: 5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 性能高：插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆

商业数据

订货号	1555619
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CCA
产品关键代码	AF1CCA
目录页面	页码440 (C-2-2017)
GTIN	4046356173513
单件重量（含包装）	294.7 g
单件重量（不含包装）	294.5 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U_N	250 V AC
	250 V DC
额定电流 I_N	4 A

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	-------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm
------	--------

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12 SPEEDCON
----	--------------------

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

位数	4
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

连接2

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

PUR, 电源, 0.75 mm², 黑色 [186]

尺寸图	
电缆重量	57 kg/km
UL AWM	20549 / 1061 (80°C/300 V)
位数	4
屏蔽	无
光缆类型	PUR, 电源, 0.75 mm ² , 黑色 [186]
导线结构 信号线	42x 0.15 mm
AWG, 信号线	18
导线横截面	4x 0.75 mm ² (电源线)
线径, 包括绝缘层	1.75 mm ±0.05 mm
电缆外径	5.90 mm ±0.15 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线, 颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
厚度, 绝缘	≥ 0.23 mm (线芯绝缘) ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层)
总绞线	4线, 绞合
最大导线电阻	最大 26 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 1 MΩ*km (20 °C时)
额定电压, 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径, 固定安装	5 x D
最小弯曲半径, 活动安装	10 x D
最小弯曲半径, 固定式安装	30 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	59 mm

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 2000000，弯曲半径: 59 mm，横向轨迹: 5 m， 横向速度: 3 m/s，加速度: 5 m/s²
阻燃	符合 UL 758/1581（水平）标准 符合 UL 758/1581 FT2 标准
阻油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准，100°C 时为 168 小时
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀 粘性低 耐磨损 耐盐水
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65 IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) -25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

标准和规范

M12

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆

1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>


图纸

尺寸图




M12 SPEEDCON针式，直头

示意图



M12针式连接器针脚分配，4芯，A编码，插头侧视图

电路图



M12针式触点分配

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

	UL 认证			
	认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS			
	认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

cULus Listed

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆



1555619

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555619>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn