

产品描述	带有两个 SFP-plus 插头的预装配 10G IE 连接导线，长度 2 m IE 电缆 SFP+/SFP+；预装配 IE 电缆 带 SFP-plus 插头；1 包 = 1 件，长度 2 m
------	---



导线名称	02YS(ST)CY 2X2X0,25/0,75-100 PPIMF
导线长度	2 m
电气数据	
电气连接数量	2
单位长度阻尼量	
• 600 MHz 时 / 最大值	1 dB/m
波阻	
• 额定值	100 Ω
机械参数	
电线数量	4
屏蔽层规格	重叠的铝胶合箔，包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层
AWG 号码	30
外径	
• 电缆护套的	4.1 mm
材料	
• 电缆护套的	PVC
颜色	
• 电缆护套的	黑色
弯曲半径	
• 一次性弯曲时 / 许可最小值	21 mm
• 多次弯曲时 / 许可最小值	41 mm
单位长度重量	23 kg/km
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +80 °C
• 存放期间	-25 ... +80 °C
• 运输期间	-25 ... +80 °C
• 安装时	80 °C
• 备注	20 摄氏度时测量电气属性，根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查
燃烧性能	阻燃性符合 IEC 60332-1-2/60332-3-24（C 类）和 UL PLCC
防护等级 IP	IP20
产品特点，产品功能，产品组件 / 常规	
产品特点	

• 无卤素	否
• 不含硅	否
标准, 规格, 许可	
资格证明	
• 与 RoHS 一致	是
参考标示	
• 符合 IEC 81346-2:2009	WG
• 符合 IEC 81346-2:2019	WGB
更多信息 / 网络链接	
网络链接	
• 至网页: 导线和插头的选型帮助	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/109766358
• 至网页: 选择辅助工具 TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• 至网页: 工业通信	https://www.siemens.com/simatic-net
• 至网页: 图片数据库	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• 至网页: CAx 下载管理器	https://www.siemens.com/cax
• 至网页: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
安全提示	
安全提示	西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能, 以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击, 需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施 (例如, 防火墙和/或网络分段) 的情况下, 才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息, 请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry 。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持, 或者未能应用最新的更新程序, 客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息, 请订阅西门子工业网络安全 RSS 源, 网址为 https://www.siemens.com/cert 。(V4.7)
认可 / 证书	
General Product Approval	
Environment	
  EG-Konf. Declaration of Conformity   Confirmation	
上一次修改:	
2024/8/8 	