


减速机适配器



GBK0600573S

主要信息

适用范围	Lexium SD3 Lexium ILS
产品类型	适配器
产品短名	GBK
附件/独立安装部件类别	适配器
产品适用范围	BRS3 ILS
附件/独立安装部件指向	用于电机与减速机的组装
套件构成	轴端转接器 上端适应板 安装用螺丝与螺帽
齿轮箱外径	60 mm

补充信息

电机法兰尺寸	57 mm
电机栈数	2 3 1
长度	19.1 mm
净重	0.2 kg

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	8.000 cm
包装1：宽度	16.200 cm
包装1：长度	17.800 cm
包装重量	218.000 g
包装2：包装单位类型	P06
包装2：包装单位数量	50
包装2：高度	75.000 cm
包装2：宽度	60.000 cm
包装2：长度	80.000 cm
包装2：毛重	23.900 kg

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

合同保修

保修单

18 months


施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
SCIP编号	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无PVC	是
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持

尺寸图

尺寸



- (1) 变速箱
- Ø8 传动轴端适配器 (若电机传动轴尺寸小于变速箱输入耦合直径)

值 (毫米)

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (外径 x 内径 x 长度)
19.1	60	M5	66.7	14 x 8 x 20

值 (英寸)

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (外径 x 内径 x 长度)
0.75	2.36	M5	2.63	0.55 x 0.31 x 0.79