

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060935>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度：6.2 mm，标签数: 1000，文本框高度: 10.5 mm，文本框宽度: 6.15 mm

商业数据

订货号	5060935
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
目录页面	页码118 (C-3-2019)
GTIN	4017918096168
单件重量（含包装）	1.357 g
单件重量（不含包装）	1.357 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	6.2 mm
型号	高

标识

标签数	1000
每排单独标记数	10
标记条数目	100

尺寸

宽度	6 mm
针距	6.2 mm

文本框

文本框宽度	6.15 mm
文本框高度	10.5 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	锁扣
------	----

图纸

示意图



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060935>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免	
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%	

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯 (中国) 投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编 : 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn