

L 15 W/830

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning

Produktfordeler

- God økonomi takket være høy virkningsgrad

Produktegenskaper

- Veldig god lumenedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX



Teknisk data


Electrical data

Nominell effekt	15.00 W
Angitt lysutbytte (High Frequency data 2)	Under clarification by authority and standardization body
Angitt lysutbytte (normal drift)	63 lm/W
Konstruksjonseffekt (watt)	15.00 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	950 lm
Lysstrøm ved 25 ° C	950 lm
Lysfarge	830
Fargetemperatur	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	950 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Rated LLMF at 2,000 h	0.95
Rated LLMF at 4,000 h	0.92
Rated LLMF at 6,000 h	0.91
Rated LLMF at 8,000 h	0.90
Rated LLMF at 12,000 h	0.89
Fargekoordinat diagram	0.44/0.403

Dimensions & weight



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	438.0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	438.00 mm
Diameter	26.0 mm
Maximum diameter	26.0 mm

Produkt datablad

Temperatures

Rated ambient temp.w.max.luminous flux	25.0 °C
--	---------

Lifespan

Service levetid	16000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.90
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Additional product data

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	2.5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Capabilities


Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Certificates & standards

Energy efficiency class	B
Energy consumption	19 kWh/1000h

Lysfordeling

Produkt datablad



Spectral power distribution

Systemgaranti

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er



Garantee

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.osram.com/brokenlamp

Produkt datablad



Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300446035	L 15 W/830	NO: VS 25	145 mm x 230 mm x 396 mm	13.21 dm ³	2009.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.osram.com/system-guarantee

For mer informasjon om QUICKTRONIC elektronisk forkobling gå til

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

L 15 W/830

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 ° C	Antall belysningsutganger
L 15W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	17.00 W	0.13 A	950 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	17.00 W	0.13 A	950 lm	1
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	17.00 W	0.08 A	950 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	32.00 W	0.15 A	950 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	13.50 W		950 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	27.00 W		950 lm	2