Brand of NTN corporation

# Données techniques

## UCEHE.204

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

## COMPOSITION DU KIT

**UC204G2, EHE204**

## VISUEL(S)




## DEFINITION TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | SNR |
| **A - Largeur du logement** | 25 mm |
| **A2** | 30 mm |
| **B - Largeur Bague Intérieure** | 31 mm |
| **d - Diamètre arbre** | 20 mm |

**NTN Europe**
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

# UCEHE.204
## Paliers auto-aligneurs

| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| **E - Profondeur du filetage du trou de montage** | 21 mm |
| **G - Graisseur** | R1/8" |
| **G1 - Taille du filetage** | M16 |
| **H - Longueur, largeur ou diamètre du logement** | 65 mm |
| **L - Longueur du logement** | 91 mm |
| **L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement** | 58 mm |
| **L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage** | 38 mm |
| **S - Distance face / centre du palier** | 12,7 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| **C - Capacité de charge dynamique** | 12800000 mN |
| **C0 - Capacite de charge statique** | 6650000 mN |
| **Température min de fonctionnement** | 253,15 °K |
| **Température max de fonctionnement** | 373,15 °K |

| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| **Masse** | 0,57 kg |
| **Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage** | 5.5 N-m |