

## Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - 1207640

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 755 mm, colore: argento

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 932640
GTIN	4017918932640
Peso per pezzo (confezione esclusa)	240,000 g
Numero tariffa doganale	72166190
Paese di origine	Germania
Sales Key	BG4244

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Altezza	7,5 mm
Lunghezza	755 mm
Larghezza	35 mm
Larghezza foro	15,00 mm
Altezza foro	6,20 mm
Distanza fori	25,00 mm

#### Generalità

Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincato, passivato a strato spesso
Colore	argento

#### Normative e prescrizioni

Norma di prova	a norma EN 60715
----------------	------------------

# Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - 1207640


## Dati tecnici

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
-----------------	----------

## Disegni

Disegno quotato



## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

### ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708

## Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - 1207640

### Classifiche

#### UNSPSC

UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708