## Mod. 8831HL B

8831HL – EXPLORER CASES PROTECCIÓN LIGERA CON MOVILIDAD TOTAL

La nueva **Explorer Cases 8831** está diseñada para ofrecer seguridad, ligereza y versatilidad en cualquier situación. Fabricada con tecnología de **moldeo por inyección** y **paredes finas de 4 mm**, garantiza una resistencia excepcional manteniendo un peso sorprendentemente reducido.

Con certificación **IP67**, asegura una protección total contra el polvo y la inmersión temporal en agua, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones profesionales, industriales y al aire libre.

Equipada con **ruedas robustas de 75 mm** con **casquillos autolubricantes** y un **asa lateral**, la 8831 está diseñada para garantizar un **transporte fluido incluso en terrenos difíciles**.

Incorpora **pasajes específicos para colocar correas**, que permiten **apilar y transportar varias maletas juntas** de forma estable y segura.


Disponible en **4 colores**, puede configurarse **vacía** o con **espuma precortada**, adaptándose perfectamente a las necesidades de transporte y protección del equipo.

**Características principales:**

- Certificación **IP67** – impermeable y resistente al polvo
- **Paredes finas (4 mm)** con estructura de alta resistencia
- Extraordinariamente **ligera**
- Disponible en **4 colores**
- Versión **vacía** o con **espuma precortada**
- Totalmente **waterproof**
- Ruedas **robustas de 75 mm de diámetro**



MÉTRICO MM-KG-C°





| DIMENSIONES INTERNAS | |
|---|---|
| L LARGO | 880 mm |
| W ANCHO | 300 mm |
| D PROFUNDIDAD | 305 mm |
| TAPA | 45 mm |
| FONDO | 260 mm |

| DIMENSIONES EXTERNAS | |
|---|---|
| L LARGO | 963 mm |
| W ANCHO | 368 mm |
| D PROFUNDIDAD | 329 mm |

| OTROS DATOS | |
|---|---|
| PESO VACÍA | 7.8 Kg |
| PESO CON ESPUMA | 9.7 Kg |
| PESO CON ESPUMA CUSTOMIZADA | Kg |
| VOLUMEN | 80.5 lt |
| FLOTABILIDAD | 61.8 Kg/max |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | °C min -33 / max 90 |

IMPERIAL IN-LBS-F°




| DIMENSIONES INTERNAS | |
|---|---|
| L LARGO | 34 41/64 in |
| W ANCHO | 11 13/16 in |
| D PROFUNDIDAD | 12 1/128 in |
| LID | 25/32 in |
| BASE | 10 15/64 in |

| DIMENSIONES EXTERNAS | |
|---|---|
| L LARGO | 37 29/32 in |
| W ANCHO | 14 31/64 in |
| D PROFUNDIDAD | 12 61/64 in |

| OTROS DATOS | |
|---|---|
| PESO VACÍA | 17.20 lbs |
| PESO CON ESPUMA | 21.38 lbs |
| PESO CON ESPUMA CUSTOMIZADA | lbs |
| VOLUMEN | 20.92 gal |
| FLOTABILIDAD | 126.77 lbs/max |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | °F min -27.4 / max 194 |