

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 15 cm, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE - Cordon de Charge USB Noir

N° de produit: USB2AC15CMBK



Chargez un appareil mobile USB Type-C ou transférez des fichiers vers un ordinateur hôte USB-A avec ce câble USB-A vers USB-C de haute qualité. Le câble de charge USB-A vers USB-C prend en charge jusqu'à 15 W et 3 A de puissance de sortie pour une charge rapide. Il prend en charge les vitesses de transfert USB 2.0 (480 Mbps) et convient à un usage général.

Conçu pour une utilisation fréquente ou quotidienne, le câble de charge USB-A vers USB-C est doté d'une gaine extérieure en TPE robuste pour une meilleure résistance à l'usure. Son soulagement de traction flexible et ses connecteurs nickelés sont conçus pour supporter plus de 10 000 cycles d'insertion, ce qui améliore sa durabilité et sa longévité.

Le câble de charge USB de 15 cm est de longueur idéale pour charger des appareils mobiles en déplacement, ou pour réduire l'encombrement des câbles sur les postes de travail compacts.

Fournissant jusqu'à 3 A de puissance, le câble de charge USB-C peut charger rapidement un smartphone ou une tablette. Pour l'utiliser, connectez le câble entre un appareil USB-C et un chargeur mural ou un appareil hôte USB-A.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- **CHARGEMENT DE L'USB-A À L'USB-C** : Le câble délivre une sortie de 3A pour charger rapidement les appareils portables USB-C; Connectez à un chargeur USB-A, à une banque d'alimentation ou chargez/accédez à votre téléphone/tablette à partir d'un hôte USB-A
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 cycles d'insertion; Serre-fils avec rayon de courbure de 12,7 mm; Gaine en TPE, non toxique et conforme RoHS; Blindage tressé en aluminium pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Compatible avec les appareils compatibles USB-C; Idéal Pour charger rapidement les petits périphériques; Prend en charge l'USB 2.0 pour le transfert de fichiers et la synchronisation lorsqu'il est connecté à un PC USB-A ou à un stockage
- **PERFORMANCES** : Prise en charge de la charge rapide 15 W/3 A; USB 2.0 (480 Mbps); Longueur : 15 cm (0,5 pied); Couleur : noir; Diamètre extérieur : 3 mm; Gaine : TPE avec blindage tressé en aluminium; **REMARQUE** : la vidéo USB-C (mode DP Alt) n'est pas prise en charge
- **COMPATIBILITÉ** : Compatible avec une large gamme d'appareils USB-C lorsqu'ils sont connectés via un port USB-A, notamment iPhone 16 et plus, Samsung Galaxy S8 et plus et autres smartphones/tablettes; Non recommandé pour recharger les PC/écrans USB-C

### Matériel

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Politique de garantie     | Lifetime                                       |
| Active or Passive Adapter | Passif                                         |
| Placage du connecteur     | Nickel                                         |
| Type de gaine de câble    | TPE - Thermoplastic Elastomers                 |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

### Performance

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| MTBF | Rated for 10,000+ insertion cycles |
|------|------------------------------------|

### Connecteur(s)

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteur B | 1 - USB 2.0 Type-C                      |

### Notes spéciales / Configuration

|                              |                               |                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Remarque                      | Ne prend pas en charge le Mode Alternatif DisplayPort USB Type-C (DP Alt Mode) |
| <hr/>                        |                               |                                                                                |
| Alimentation                 | Power Delivery                | 15W                                                                            |
|                              | Courant d'entrée              | 3A                                                                             |
| <hr/>                        |                               |                                                                                |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement | -10 to 60 (14&degF to 140&degF)                                                |
|                              | Température de stockage       | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)                                                |
|                              | Humidité                      | 5%~85%                                                                         |
| <hr/>                        |                               |                                                                                |
| Caractéristiques physiques   | Couleur                       | Noir                                                                           |
|                              | Style de connecteur           | Droit                                                                          |
|                              | Calibre du fil                | 24/32 AWG                                                                      |
|                              | Type de boîtier               | Polyamide Resin                                                                |
|                              | Longueur de câble             | 0.5 ft [0.2 m]                                                                 |
|                              | Dia. ext. du câble            | 0.1 in [3 mm]                                                                  |
|                              | Longueur du produit           | 6.7 in [171 mm]                                                                |
|                              | Largeur du produit            | 0.6 in [15.8 mm]                                                               |
|                              | Hauteur du produit            | 0.3 in [7.8 mm]                                                                |
|                              | Poids du produit              | 0.3 oz [9 g]                                                                   |
| <hr/>                        |                               |                                                                                |
| Informations d'emballage     | Longueur du Paquet            | 5.0 in [12.8 cm]                                                               |
|                              | Largeur du Paquet             | 7.9 in [20.0 cm]                                                               |
|                              | Hauteur du Paquet             | 0.2 in [5.0 mm]                                                                |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Poids brut | 0.5 oz [15.0 g] |
|------------|-----------------|

---

Contenu du paquet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB-A vers USB-C |
|-----------------------|----------------------------|

---

Informations de  
garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis