

Han PushPull PFT plastic HIFF



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 35 012 0331
规格	Han PushPull PFT plastic HIFF
浩亭电子目录	https://harting.com/09350120331

标识

类别	连接器
系列	Han® PushPull (V14)
上壳/底座类型	不封底安装底座

版本

锁定类型	PushPull
详细资料	用于所有 HIFF 兼容模块

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 61076-3-117 EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	5.96 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140053939
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466