



ARCANOL-MULTI2-1KG

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTI2

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	1 KG	1 kg can

Données techniques

θ O min	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
θ O max	120 °C	Température de fonctionnement, max.
θ G	75 °C	Température limite supérieure continue
n · d M	500.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
v 40	110 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
v 100	11 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	2	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
ρ	0,95 kg/dm³	Densité
	Boîte 1 kg	Conteneur
≈m	1,084 kg	Poids