

1044N
Pinza regolabile fosfatata a cerniera sovrapposta con manici in PVC

- Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni
- Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia
- Modello regolabile: fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo per una presa sicura
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualità, per conferire robustezza e durevolezza
- Finitura fosfatata
- Conforme alla norma DIN ISO 8976

	art.						
010440025	1044N 250	250	46	48	8,5	330	

