

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架

1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块化急停开关的模块支架，通过卡口锁连接触点模块和执行器，适用于3元件设计



## 产品描述

菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统，以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。模块化急停开关由以下组件构成：- PSR-ESS-M0-H100 / ...110 / ...120执行器 - PSR-ESS-ACC-CB1-C...模块支架 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC或PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全触点模块 可根据需要组合其他触点模块。

## 优势

- 模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
- 通过卡口锁可以免工具连接执行器

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1221747       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | DNA62Z        |
| 产品关键代码     | DNA62Z        |
| GTIN       | 4063151309954 |
| 单件重量（含包装）  | 18.4 g        |
| 单件重量（不含包装） | 13.4 g        |
| 原产地        | DE            |

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架



1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>

## 技术数据

### 说明

#### 应用说明

应用说明

只用于工业应用

### 产品属性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品类型 | 模块支架          |
| 产品系列 | 模块化急停开关       |
| 应用   | 用于3个元件的支架     |
| 数目   | 3 (PSR-ESS元件) |

### 尺寸

| 尺寸图 |         |
|-----|---------|
|     |         |
| 宽度  | 27 mm   |
| 高度  | 50.8 mm |
| 深度  | 25.2 mm |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料         | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |

### 环境和真实条件

| 环境条件         |   |
|--------------|---|
| 环境温度 (运行)    | -30 °C ... 85 °C (请遵守所用执行器与触点模块的环境温度要求)             |
| 环境温度 (存放/运输) | -50 °C ... 85 °C                                    |
| 最大高度         | 最大 2000 m (海平面以上)                                   |
| 电击           | 15g / 11 ms，符合IEC 60068-2-27标准                      |
| 振动 (操作)      | 10 Hz ... 500 Hz，振幅0.35 mm，5g，( 符合IEC 60068-2-6标准 ) |

### 安装

|       |          |
|-------|----------|
| 安装位置  | 任意       |
| 安装孔直径 | 22.30 mm |

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架





1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>

## 图纸

尺寸图



尺寸 (mm)

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架



1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>



**UL认证**

认证ID: E140324



**cUL Listed**

认证ID: E140324



**功能安全**

认证ID: B 029429 0031

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架

1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371226 |
| ECLASS-13.0 | 27371226 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001020 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

# PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - 模块支架

1221747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221747>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)