**KSO20-PP**




## Douille à billes

Douille à billes KSO...-PP, série lourde, version ouverte, avec étanchéité par racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

## Information technique



KS16, 20  
KSO16, 20



KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

## Votre alternative produit actuelle

Size code	20
Seal	PP Sealed

## dimensions principale &amp; données de performance

F <sub>w</sub>	20 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	32 mm	Diamètre extérieur
L	45 mm	Longueur
C <sub>max</sub>	2.200 N	Capacité de charge dyn.
C <sub>0 max</sub>	2.310 N	Capacité de charge stat.
m	0,04 kg	Poids

## Cotes de montage

B <sub>2</sub>	10 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
N <sub>1</sub>	3 mm	
N <sub>4</sub>	3 mm	
α	60 °	Angle d'ouverture du secteur
	6	Nombre de rangées de billes



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:03:48 UTC

SCHAEFFLER

