

## Datasheet

# 10 Piece Multi-Purpose Power Bit Set

Código RS [615-9186](#)



### Especificaciones:

- Material: acero al cromo-molibdeno-vanadio (s-2) para las puntas, soporte de inyección de PP
- Acabado: acabado arenado para la punta del destornillador, color rojo (Pantone 187c) para el soporte
- Dureza: tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 56~62 HRC (puntas de destornillador)

### Contenido:

Juego de 10 puntas para herramientas eléctricas de uso general de 100 mm (4 pulg. - l) con soporte de inyección de color rojo (símbolos y tamaños marcados de color negro), tamaño: punta plana de 4,5 y 7 mm, Phillips n.º 1, n.º 2 y n.º 3, Pozidrive n.º 1, n.º 2 y n.º 3, Torx t-15 y t-20

### Observaciones:

Par y calibre verificados conforme a las normas para puntas de destornillador DIN 5263, DIN 5264, DIN 8764 (PH y PZ) y Camcar Textron.