

CARATTERISTICHE

- Carrello multiuso per impieghi generali / leggeri
- Montanti in alluminio
- Ripiani zigrinati per una maggiore resistenza
- Due maniglie a tutta larghezza
- Facile da usare e da spostare

Carrello a 3 ripiani in materiale termoplastico RS Pro, 200kg 866 x 500mm

Codice RS: 669-3752



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Carrelli a ripiani robusto RS PRO adatti per la maggior parte degli ambienti. Questi carrelli sono dotati di 3 ripiani e sono facili da assemblare. Il carrello ha maniglie sui due lati del ripiano superiore. Le ruote orientabili in gomma consentono una facile movimentazione e il trasporto di carichi pesanti. Due delle ruote orientabili sono provviste di freni per una maggiore sicurezza quando il carrello è fermo.

Specifiche generali

Tipo	Carrello
Numero di livelli	3
Tipo di ruota	Gomma
Caratteristiche delle ruote	Con freni, orientabili
Materiale del telaio	Termoplastico
Materiale ruota	Gomma
Freni	Sì
Applicazioni	Impieghi generali, magazzini, garage, scuole, catering, industria alimentare, officine, fabbriche, uso domestico

Specifiche meccaniche

Capacità di carico	200kg
Diametro ruota	100mm

Dimensioni carrello	
Dimensione	1010mm x 513mm x 990mm
Profondità	990mm
Larghezza	513mm
Altezza	1010mm

Dimensioni ripiano esterno	
Dimensione piattaforma	866mm x 500mm
Lunghezza piattaforma	866mm
Larghezza piattaforma	500mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Large)3 Shelves	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	669-3752