


Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL D10/G1/2/L=200


Application

Version	pour capteurs de température EL = 200 mm	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L	[mm]	182
------------------------	------	-----

Données mécaniques

Poids	[g]	161,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 Ø 10 mm	
Raccord process	G 1/2	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--