

Hoja de características del producto

Características

DF103V

TeSys Seccionador portafusible con señalización 3P 32A - fusible 10 x 38 mm



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Seccionador portafusible
Nombre corto del dispositivo	DF10
Número de polos	3P

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical +/- 23°
Tipo de control	Maneta
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V DC 690 V CA
[Ie] Corriente nominal de empleo	32 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Resistencia a cortocircuitos	120 kA 400 V de acuerdo con IEC 60947-3
Señalizaciones en local	Indicador de fusible fundido
Tamaño de fusible	10 x 38 mm
Tipo de fusible	AM GG
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V CA
Conexiones - terminales	2 sólido cable(s) 1...6 mm ² sobre terminales de fijación por tornillo 1 solid cable(s) 1...16 mm ² on screw clamp terminals 1 flexible cable(s) 1...16 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...6 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals
Par de apriete	2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver PZ2 2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Cantidad por juego	Juego de 4

Entorno

Normas	IEC 60269-2 IEC 60269-2-1 IEC 60947-3 UL 512
--------	---

Certificaciones de producto	CCC CSA Certificación UL EAC
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C with derating
Altura	88.5 mm
Anchura	52.5 mm
Profundidad	64 mm
Peso del producto	0.126 kg

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0701 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------