



Koppelingen voor FlexiGuard spiraalversterkte pvc-bescherm slang

- FG rechte koppeling met draaibaar draad, IP54

Deze koppelingen worden in combinatie met FlexiGuard-bescherm slang toegepast in applicaties waar bekabeling tegen vuil of vloeistoffen moet worden beschermd.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- draaibaar buitendraad
- trillingsbestendig
- groot boorgat
- binnenring beschermt bekabeling
- goede chemische bestendigheid
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



FG-M en FG-PG koppeling.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-35 °C tot +80 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



TYPE	Voor slang buiten Ø D	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW draad	Kleur	Artikelnr.
FG14-PG9	14	-	PG9	8,8	42,0	20	grijs (GY)	167-00510
FG14-M16	14	M16	-	8,8	42,0	20	grijs (GY)	167-00530
FG17-PG11	17	-	PG11	11,1	45,5	24	grijs (GY)	167-00511
FG17-M20	17	M20	-	11,1	45,5	24	grijs (GY)	167-00531
FG19-PG13	19	-	PG13	13,0	47,5	27	grijs (GY)	167-00512
FG21-PG16	21	-	PG16	14,8	49,8	30	grijs (GY)	167-00513
FG21-M25	21	M25	-	14,8	49,8	30	grijs (GY)	167-00533
FG27-PG21	27	-	PG21	19,4	52,0	36	grijs (GY)	167-00514
FG27-M32	27	M32	-	19,4	52,0	36	grijs (GY)	167-00534
FG36-PG29	36	-	PG29	27,9	55,0	46	grijs (GY)	167-00515
FG36-M40	36	M40	-	27,9	55,0	46	grijs (GY)	167-00535
FG45-PG36	45	-	PG36	35,6	58,0	55	grijs (GY)	167-00516
FG45-M50	45	M50	-	35,6	58,0	55	grijs (GY)	167-00536
FG56-PG48	56	-	PG48	45,9	60,5	65	grijs (GY)	167-00517
FG56-M63	56	M63	-	45,9	60,5	65	grijs (GY)	167-00537

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.