




Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:21:20 UTC

SCHAFFLER





## KB30-PP-AS

### Douille à billes

Douille à billes KB..-PP-AS, série massive, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

## Information technique



### Votre alternative produit actuelle

Size code 30

### dimensions principale & données de performance

F\_W 30 mm Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes

+0,011/-0,001 Tolérance

D 47 mm Diamètre extérieur

h5 Tolerance

L 68 mm Longueur

h12 Tolérance

C\_min 3.600 N Capacité de charge dyn.

C\_0\_min 2.850 N Capacité de charge stat.

C\_max 3.800 N Capacité de charge dyn.

C\_0\_max 3.600 N Capacité de charge stat.

≈m 254,63 g Poids

### Cotes de montage

L\_2 51,7 mm

H13 Tolérance

B\_L2 1,85 mm

D\_N 44,5 mm

N\_2 2,5 mm

6 Nombre de rangées de billes