

1750KG10

Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m

Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo.
Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato

3 differenti livelli di pressione impostabili:

- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:

Altezza 313 mm

Diametro interno 220 mm

Diametro esterno 224 mm

Si consiglia di riempire il fusto con almeno 2 kg di grasso per il corretto funzionamento della pompa.

	BETA HERRING	art.
	017500100	1750KG10

