

产品参数表

规格



ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX

TCSEFEC23F3F21

(!) 已退市

主要信息

产品系列	Modicon Networking
产品类型	Ethernet TCP/IP firewall
通讯端口协议	以太网 TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP (简单网络管理协议) SFTP SCP LLDP RS232
Ethernet 端口	10/100MB自适应 - 2 端口 铜电缆
网络安全	Syslog protocol support IPSec
user interface	Built-in firewall
加密协议	MAC addresses filtering

补充信息

集成连接类型	屏蔽的 RJ45 铜电缆
传输支持媒质	屏蔽双绞线对电缆 CAT 5E 适用 铜电缆
Maximum cable distance between devices	100 m 铜电缆
以太网服务	多点传送滤波 Syslog
通讯服务	Port monitoring
诊断的运行时间	Signal contact Self test MAC notification
冗余	Redundant network coupling Router redundancy
额定电源电压 [Us]	12...48 V
电源电压范围	9.6...60 V 直流 SELV 18...30 V 交流 SELV
功耗 W	6.9 W
电气连接	可拆卸连接器 6 路 电源 (接口)
安装方式	35 mm DIN 导轨
标识	CE UL RCM

可用功能	System information Report IP Firewall list Configuration check Reachability test (ping) Alarms (Traps)
本地信号指示	2 LED (绿色) for P1 P2 电源 1 个LED (红色) for 故障 1 dual colour LED (绿/黄) for device status 1 dual colour LED (绿/黄) for memory key status 1 dual colour LED (绿/黄) for internal port status 1 dual colour LED (绿/黄) for serial port status
预警输出	1 无压触点 1 A
警报功能	电源故障 数据连接状态 交换机故障 Temperature threshold External memory removed
以太网电缆系统	TF 交换机
宽度	60 mm
高度	145 mm
深度	125 mm
净重	0.61 kg

环境

运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 非凝结
IP 等级	IP20
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
符合标准	UL 508 EN/IEC 61131 EN/IEC 60950
产品认证	CE UL RCM UKCA DNV

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	21.000 cm
包装1 : 宽度	22.000 cm
包装1 : 长度	22.500 cm
包装重量	1.031 kg
包装2 : 包装单位类型	S04
包装2 : 包装单位数量	2
包装2 : 高度	30.000 cm
包装2 : 宽度	40.000 cm
包装2 : 长度	60.000 cm

包装2 : 毛重

2.700 kg

合同保修

保修单

18 months



Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

回收	不支持
----	-----

尺寸图

尺寸

