



Usages multiples



Applications moyennes

Gants de travail doublés de jersey et enduits de nitrile, pour une protection résistante et un grand confort

- **Protection supplémentaire :** Durables par nature, les gants de travail ActivArmr® 52-547 offrent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure, tout en repoussant la graisse, l'huile et la saleté.
- **Meilleure adhérence :** les gants ActivArmr® 52-547 résistants à l'abrasion offrent également une excellente adhérence dans des conditions sèches, pour une manipulation rapide et facile.
- **Un confort accru :** Leur doublure en jersey garantit des gants de protection bien ajustés, amortissant les mains et absorbant la transpiration pour les garder au sec et à l'aise.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Assemblage et inspection de pièces
- Moulage par injection sous pression
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Ajustement de panneaux, pièces et composants

Principales propriétés

- **Revêtement imprégné de nitrile** : adhérence et résistance à l'abrasion avancées
- **Conception souple et flexible** : pour des gants de sécurité confortables et dextres


Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- N-cyclohexyl-2-benzothiazylsulfénamide
- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
52-547 : 280	Finition: Paume imprégnée Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Jersey coton Modèle de manchette: Manchette de sécurité	N/A	9, 10	280 mm ; 11.02 pouces	Marron	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.