




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

Courant de sortie total [A]

10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...80

EBC003



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids [g]	226,5
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	Fixation par l'arrière
Dimensions [mm]	118,2 x 60 x 33
Matières	boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2 étiquettes: 4
------------	--

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm






Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

