

特点

- 最高温度 +1100°C
- 空气，一般，探针和表面探针类型
- 插头安装带状表面探头
- 插头安装矿物绝缘探头
- 插头安装式空气探头和钩环探头

RS PRO K 空气，通用，针形，表面温度探头

RS 库存号： 342-9189



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 系列高质量和超值 k 型温度探头。这些 2 米电线 K 型探头能够保持 $\pm 0.25\%$ 的温度精确度读数，为测量温度提供了出色的解决方案。插头安装探头可单独使用或与手柄中的插座一起使用，以提供更大的使用灵活性。温度探头具有与热电偶类似的特性，并且非常适用于温度计和温度数据记录设备。K 型传感器的温度范围通常为 -200 至 $+1260^{\circ}\text{C}$ ，众所周知，它通常用于各种行业和行业。k 型传感器在广泛的工作温度范围内也往往非常准确和可靠。

一般规格

探头类型	空气，常规，针形，表面
传感器类型	K 型热电偶
最大温度测量	$+1100^{\circ}\text{C}$
最佳精确度	$\pm 0.25\%$
连接器类型	微型插头
应用	计算机、家用电器、校准和仪器仪表、工业设备、患者监控

机械规格

电缆长度	2m
------	----

