

## Datasheet

### 4 in 1 screwdriver set

Code commande 573-384



#### Matériau :

Acier au vanadium molybdène chrome (s2) pour embouts doubles, poignée en acétate de cellulose acier au carbone pour tourne-écrou et tige porte-embout

#### Finition :

Finition sablée pour embouts doubles, axe chromé et poignée en acétate rouge

**Dureté :** traité à chaud jusqu'à HRC 55-60 pour les embouts doubles

#### Contenu :

1 tourne-écrou 5/16" et tige porte-embout avec poignée en acétate de couleur rouge  
2 embouts doubles à tige hexagonale 5/16" avec bille de verrouillage centrale Taille :  
plat 9/32" x Phillips n° 2  
plat 3/16" x Phillips n° 1 (longueur totale 75 mm)  
Longueur de porte-embout : 115 mm Diamètre de porte-embout : 11 mm  
Longueur de poignée : 105 mm Diamètre de poignée : 28,5 mm