

- Codice : DRF 0812N
- Carter : chiuso
- Materiale carter : Metallo
- Supporto girevole incluso : 180°
- Materiale tubo : Poliuretano / PVC
- Tubo D int. : 8 mm
- Tubo D ext. : 12 mm
- Lunghezza tubo : 12 m
- Filetto : 1/4 BSP maschio
- Protezione anti-graffio della filettatura
- Temperatura massima : +70°C
- Pressione di utilizzo : 12 b
- Tubo in ingresso fornito
- Peso : 5.8 kg
- 

