

Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 12 000 5057
规格	Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
浩亭电子目录	https://harting.com/19120005057

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Compact®
附件种类	电缆紧固件
附件介绍	用于上壳

技术参数

拧紧力矩	≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格	28
极限温度	-40 ... +130 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
尺寸	M25
夹持范围	10.5 ... 14 mm

材料特性

材料 (电缆接头)	金属
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	10
净重	25 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	84849000
GTIN	5713140124011
eCl@ss	27140807 附加组件 电缆接头
ETIM	EC003608
UNSPSC 24.0	39121431