

## PRESSE-ETOUPE PROGRESS AVEC MANCHON DE PROTECTION EPDM

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- **Matériaux:** Laiton nickelé
- **Joint:** NBR
- **O-ring:** NBR
- **Protection anti-pliage:** EPDM
- **Température d'utilisation minimale:** -40°C
- **Température d'utilisation maximale:** +100°C
- **Protection:** IP 68
- **Protection supplémentaire:** IP 69K



Ref	Filetage	Ø serrage mini	Ø serrage maxi	Ouverture clé	H	T	Long filet L
A1008.52	M8x1.25	3.8	4.8	11	12	25	6
A1007.52	Pg 7	4.0	6.0	16	20	35	6
A1009.52	Pg 9	6.0	8.8	20	24	45	6
A1011.52	Pg 11	6.0	8.8	20	24	45	6
A1013.52	Pg 13	10.5	13.0	24	28	73	6

