



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Multi-services socket
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo presa TV	Individual
Tipo di imballo	Paint cover

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Attenuazione traiettoria	0,8 dB TV segnale5...862 MHz
Numero di ingressi	1
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Lucido
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Tipo di cavi	Coassiale
Diametro esterno cavo	7 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame Lega di zinco: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	40,5 mm
Profondità di incasso	25,7 mm
Peso netto	0,091 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	13