

ALPHA

3377PVH125P62 TFR

EAN 4031582385892

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	37 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	233 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.185 kg
Rayon d'encombrement	116.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

3377PVH125P62 TFR

EAN 4031582385892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

