

Krynit 588

> Kiváló tapadás és rugalmasság száraz és enyhén olajos környezetben is

- Vágásálló és DMF-mentes kesztyű
- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom fáradást is, és növeli az Ön teljesítményét
- Kiváló kopásállóság a nitril bevonatnak köszönhetően
- Tartós és költségkímélő: mosható, a teljesítménye 5 mosási ciklusig garantált

Autóipar/mechanikai iparágak

- Lemezfémek kezelése
- Olajos mechanikai részek kezelése
- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése

Üvegipar

- Üveglapok kezelése

Egyéb iparág

- Karbantartás

Mechanikai ipar

- Karbantartás nedves környezetben (víz, olaj, zsírok, szénhidrogének)
- Fémek vágása és jelölése



Cat. 2



4343
ISO 13997:
7 N (720 g)

Krynit	588
Anyag	Homok nitril
Hossz (cm)	23-28
Vastagság (mm)	-
Csukló	Kötött csukló
Szín	Fekete
Belső kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Külső kialakítás	Szellozo kézfej
Méret / EAN	7 8 9 10 11
Kiszerezés	1 pár/zacskó - 12 párok/zacskó - 48 párok/karton

MAPA[®]
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com