

CARACTERISTIQUES

-
-
-
-
-

Adaptateur RF droit 50 Ω type N fiche mâle vers fiche femelle TNC 11 GHz

RS code commande : 546-2504



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Caractéristiques

Type d'adaptateur	Fiche mâle N vers fiche femelle TNC
Adaptateur type A	Type N
Adaptateur type B	TNC
Genre A	Mâle
Genre B	Femelle
Orientation du corps	Droit
Placage de contact	Or
Placage du corps	Nickel
Matériau du contact	Laiton
Matériau d'isolation	POM
Matériau du corps	Laiton
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau de la rondelle	Laiton
Matériau du contact central	Laiton
Matériau du châssis	Laiton
Finition du boîtier	Nickel 100 µ" min.
Finition du corps	Nickel 100 µ" min.
Finition du contact central	Or
Finition du châssis	Nickel 100 µ" min.
Application	Test et mesure, Systèmes de communication, Equipement GPS, Antennes

Spécifications électriques

Impédance	50 Ω
Fréquence d'utilisation	11GHz

Spécifications mécaniques

Longueur	32.3 \pm 0.5mm
----------	------------------

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation	-40 à +60 °C.
---------------------------	---------------

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
---------------------------	------------------------



