

Etiquettes auto-protégées - impression laser

Helatag 1104 (blanc-transparent)

La structure de l'étiquette garantit, une fois appliquée sur le fil, qu'elle reste en place sans levage. Les coins arrondis donnent une meilleure adhérence que des étiquettes classiques aux coins carrés. L'information est imprimée dans la zone blanche. Cette zone est ensuite placée sur le fil puis enroulée autour afin de recouvrir le texte, ce qui donne une excellente protection contre l'abrasion, la poussière et les débris.


Principales caractéristiques

- Etiquettes auto-protégées de haute qualité
- Adapté pour l'identification des fils et câbles
- L'auto-protection offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécanique
- Bords arrondis pour une meilleure adhérence
- Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro
- Livré en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection



La protection transparente offre une identification durable.

MATIÈRE	Type 1104, Polyester (PET), blanc transparent (WH/CL), auto-protégées
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. film (µm)	25 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance à l'alcool, aux carburants, aux produits de nettoyage, au Butanol, aux solvants, à l'éthylène, et aux acide de batterie.



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Haut. (H2)	Etiquettes par feuille	Contenu	Couleur	Article
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49 pcs	2 450 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-11104
TAG135LA4-1104-WHCL	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20 pcs	500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-71104
TAG137LA4-1104-WHCL	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-91104
TAG136LA4-1104-WHCL	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-81104
TAG145LA4-1104-WHCL	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	594-11040

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.