

Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 03 381 4800
规格	Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
浩亭电子目录	https://harting.com/21033814800

标识

类别	附件
系列	圆形连接器 M12 RJ45
连接器1	母头 8 针 RJ45
附件种类	适配器
附件介绍	面板安装

版本

公母类型	母头
编码	X编码

技术参数

额定电流	0.5 A
额定电压	48 V AC 60 V DC
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP65 / IP67 插配状态
面板厚度	2.1 ... 4.5 mm



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 61076-2-109
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	48 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140138391
eCl@ss	27440190 工业连接器 (未指定)
ETIM	EC001264



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0	39121409
-------------	----------
