

Hoja de características del producto

Características

ZA2BD3

CABEZA CONMUT. 3 POS. MANETA CORTA



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre de componente	ZA2
Compatibilidad del producto	XACA

Complementario

Marcado	Sin marcado
Tapa/Cabeza o color de la lente	Negro
Lugar de montaje	Frontal del armario
Se vende en cantidades indivisibles	1
Peso del producto	0,018 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 de acuerdo con EN 50102

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

La ZA2BD3 se sustituye por:



Cabezas ZB5AD3

Cabeza selector ø 22 3 posiciones fijas

Núm. 1

Motivo de sustitución: Final de vida útil | Fecha de sustitución: 09 octubre 2008
