

Mitutoyo

Micromètre très haute précision Référence: 293-100-20



ABSOLUTE®

Images



Description

- Le premier micromètre au monde doté d'une résolution de 0,1 μm , ce micromètre est idéal pour toute personne en quête d'un instrument à main capable d'effectuer des mesures de très grande précision

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:

Digimatic

Unité de mesure:

Métrique

Capacité:

0 - 25 mm

Résolution:

0.1 μm / 0.5 μm

Erreur Max Adm J MPE:

$\pm 0.5 \mu\text{m}$

Planéité:

0.3 μm

Sortie de données:

Oui

Affichage

LCD, hauteur de caractères 7,5 mm

:

Surface de mesure:

En carbure, rectifiée, \varnothing 3,2 mm

Broche de mesure:

Avec blocage de la broche, \varnothing 6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm

Graduation:

Tambour et fourreau gradués chromés mats

Force mesure:

7,0 - 9,0 N

Alimentation (Consommation électrique):

Pile lithium CR2032

Livré:

En coffret, clé, driver, 1 pile, couvercle isolant, cleaning paper, certificat d'inspection

Extinction auto (20 min. sans utilisation):

Oui

Verrouillage des touches:

Oui

Maintien des données:

Oui

Permutation de la résolution:

Oui

Poids:

400 g

Dimensions

