


E18235



Câble avec prise femelle

ADOAA030VAAS0010E03



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...105
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	971,5
Dimensions	[mm]	31 x 14,5 x 31
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E18235



Câble avec prise femelle

ADOAA030VAAS0010E03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	noir
RD =	vert
	rouge