

**KH40** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code	40	Taille
-----------	----	--------

dimensions principale & données de performance

F_w	40 mm	Diamètre arbre
D	52 mm	Diamètre extérieur
L	60 mm	Longueur
C_{min}	5.300 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	4.450 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	5.300 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	4.950 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	0,184 kg	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	9 mm
N_2	2,5 mm

