

Datasheet

Cable Stripper 0.4 to 1.3mm Square For Use With Stranded Wire

RS 库存号 [540-1515](#)



规格:

- 材料: 用于压接工具主体的高碳钢板 (sk-5)、用于锁紧螺钉和柳钉的低碳钢 (s1018c)、用于锁盖的中碳钢 (ss41)、用于高张力复位弹簧的 PVC 把手和弹簧钢
- 表面: 摩擦切割边缘、化学黑色表面和红色乙烯基把手
- 硬度: 热处理到 HRC: 49 ~ 50.5 (整个主体) 和 HRC: 30 ~ 40 (螺钉)

清单:

1 件 6-1/4 in. (155mm) 锯齿头实心剥线钳带锁盖, 自动复位弹簧和红色乙烯基把手 - 适用于 A WG 10~20 线规电线, 电线直径范围为 0.80 ~ 2.60 mm (刀片厚度 - 3.2 mm, 净重 - 125 克)

备注:

需要测试剥线功能。