


Han Brid-bu-c + Cu-Bus-bu-c (K)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 006 3111
规格	Han Brid-bu-c + Cu-Bus-bu-c (K)
浩亭电子目录	https://harting.com/09120063111

标识

类别	插芯
系列	Han-Brid®
标识	Han-Brid® Cu
规格	混合现场总线式连接器

版本

公母类型	母头
尺寸	3 A
更多插针	+ 4根10A电气插针+可选PE
详细资料	电缆端

技术参数

额定电流	10 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	13.4 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140017498
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522