



CE
EN ISO 21420



4131A



X1XXXX



2,6x10⁵Ω



EU-Förordning 2016/425 certifikatsnummer 0075/057/162/03/22/0664 från CTC, anmält organ nummer 0075

FLEXITOUCH®

MONTERINGSHANDSKAR



Kategori II

	EN388:2016
Nötningsmotstånd : Skärbeständighet : Rivhållfasthet : Punkteringsmotstånd : Skärbeständighet enligt NF EN ISO 13997 :	NIVÅ: ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ A

	EN407
Flamhämmande egenskap i materialet : Skydd mot kontaktvärme : Skydd mot öppen låga : Skydd mot strålningsvärme : Skydd mot droppar av smält metall : Skydd mot smält metall :	NIVÅ: X ●○○○○ X X X X X

EN 16350	NIVÅ
Vertical electrical resistance EN 1149-2	2,6x10 ⁵ Ω
STR	FÖRPACKNINGS
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 / 120

Sömlös stickad handske (15 gauge) i 100 % svart texturerad polyamid, elastan och kolfibertråd. Svart BFR bi-polymer beläggning i innerhand. Elastisk mudd.
FLEXITOUCH® uppfyller kraven i EU-förordning 1935/2004 om kontakt med livsmedel.



PRODUKTEN

ARBETSDOMRÅDEN

CERTIFIERINGAR



GREPP



FINGERTOPPSKÄNSLA



KOMFORT



Allround montage
handske



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccoltth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35